

ソレノイドコイル
VACC-S18-120-K4-7-NE4ME
製品番号: 8118258

FESTO



データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
スイッチ位置指示器	いいえ
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	H
コイル特性値	48V DC: 12.0W
許容電圧変動	-15%/+10%
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db(CN) EPL Gb (CN)
防爆	ゾーン 1(CN) ゾーン 21(CN)
証明書発行機関	GYJ23.1169X
防爆保護タイプ ガス	Ex eb mb IIC T4 Gb
防爆保護タイプ ダスト	Ex tb IIIC T120°C Db
防爆周囲温度	T4、T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP66
製品質量	580 g
電気接続	端子ボックス, ケーブルガイド用ねじ M20x1.5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠