

ソレノイドコイル  
VACC-S18-120-K4-1UF-NE4ME  
製品番号: 8118262

FESTO



データシート

| 特徴              | 値                                           |
|-----------------|---------------------------------------------|
| 操作方法            | 電動                                          |
| 取付位置            | 任意                                          |
| スイッチ位置指示器       | いいえ                                         |
| 保護 内部           | ヒューズ                                        |
| スイッチオン時間        | 100%                                        |
| 絶縁クラス           | H                                           |
| コイル特性値          | 24V AC: 50/60Hz, 出力 12.0VA<br>24V DC: 12.0W |
| 許容電圧変動          | -15%/+10%                                   |
| EU 域外時の EX 保護認証 | EPL Db(CN)<br>EPL Gb (CN)                   |
| 防爆              | ゾーン 1(CN)<br>ゾーン 21(CN)                     |
| 証明書発行機関         | GYJ23.1169X                                 |
| 防爆保護タイプ ガス      | Ex eb mb IIC T4 Gb                          |
| 防爆保護タイプ ダスト     | Ex tb IIIC T120°C Db                        |
| 防爆周囲温度          | T4、T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C               |
| LABS 認証         | VDMA24364-ゾーン III                           |
| 保護等級            | IP66                                        |
| 製品質量            | 580 g                                       |
| 電気接続            | 端子ボックス, ケーブルガイド用ねじ M20x1.5                  |
| マテリアルに関する注意事項   | RoHS準拠                                      |