

ソレノイドコイル
VACC-S18-35-K4-1UF-KS4ME
製品番号: 8118316

FESTO



データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
スイッチ位置指示器	いいえ
保護 内部	ヒューズ
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	H
コイル特性値	24V DC: 3.5W AC24V: 50/60Hz, 消費電力3.5VA
許容電圧変動	-15%/+10%
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db (KR) EPL Gb(KR)
防爆	ゾーン1(KR) ゾーン21(KR)
証明書発行機関	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
防爆保護タイプ ガス	Ex e mb IIC T5, T6
防爆保護タイプ ダスト	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
防爆周囲温度	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP66
製品質量	580 g
電気接続	端子ボックス, ケーブルガイド用ねじ M20x1.5
材料に関する注意事項	RoHS準拠