

センタリングスリーブ
ZBH-5-M4
製品番号: 8119593

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	5
取付位置	任意
発注単位	10
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
周囲温度	-20 °C...60 °C
製品質量	0.1 g
取付方法	ねじ M4用取付穴付
材質 スリーブ	ステンレス