

# 接続ケーブル NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

製品番号: 8122832

FESTO



## データシート

特徴	値
バルブコイルの最大数	1
ケーブル名	ラベルホルダなし
取付位置	任意
製品質量	2 g
電気接続 1, 機能	フィールドデバイス側 スイッチアウトプット
電気接続 1, モデル	角形
電気ポート 1, 接続種類	ソケット付ケーブル
電気ポート 1, ケーブル取り出し	ストレート
電気ポート 1, 接続方式	ピン配置 HP
電気ポート 1, 芯数	2
電気ポート 1, 占有ピン	2
電気ポート 1, 取付方法	意図しない引っ張りを防ぐためのインターロック付Push-Pull
電気ポート 2, 機能	電圧供給 制御側
電気接続ポート 2, 接続タイプ	2x 個別ワイヤ
電気接続ポート 2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート 2, 芯数	2
電気接続 2, 配置された極/ワイヤ	2
作動電圧範囲 DC	0 V...24 V
シールド	いいえ
運転の情報	外部電力削減時のみ動作
ケーブル長	0.3 m
ケーブル特性	静的アプリケーション用
曲げ半径, 固定ケーブル配線	11 mm
ケーブル径	0.96 mm
保護等級	IP40
周囲温度	0 °C...50 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	O - 耐腐食性なし

特徴	値
材質 ハウジング	PEEK
ハウジングのカラー	グレー
絶縁力バー材質	PVC