

取付ブラケット PAMP-MB-44

製品番号: 8123058

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|----------------|
| サイズ | 44 |
| シリーズ | P |
| 耐食性クラス KBK | 4 - 特に強度の耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| バルブ取付の最大締付トルク | 2.5 Nm |
| 流体温度 | -60 °C...80 °C |
| 周囲温度 | -60 °C...80 °C |
| 製品質量 | 32 g |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質: ねじ | ステンレス |
| 材質: ブラケット | ステンレス |