

モータ折り返しキット  
EAMM-U-60-D32-60AA-91  
製品番号: 8123498

FESTO



データシート

| 特徴                 | 値              |
|--------------------|----------------|
| サイズ                | 60             |
| 取付位置               | 任意             |
| 最高回転数              | 6000 1/min     |
| LABS 認証            | VDMA24364-B2-L |
| 保管温度               | -25 °C...60 °C |
| 相対湿度               | 0 ~ 95%        |
| 保護等級               | IP40           |
| 周囲温度               | -10 °C...60 °C |
| 負荷慣性モーメント          | 26.7 kgmm²     |
| アイドリング駆動トルク        | 0.07 Nm        |
| 伝達トルク              | 3 Nm           |
| 製品質量               | 1150 g         |
| インタフェースコード アクチュエータ | D32            |
| インタフェースコード モータイン   | 60AA           |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS準拠         |