

# モータ折り返しキット EAMM-U-70-D32-70AA-96

製品番号: 8123499

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	70
取付位置	任意
最高回転数	5000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP40
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	118 kgmm <sup>2</sup>
アイドルリング駆動トルク	0.18 Nm
伝達トルク	7 Nm
製品質量	1800 g
インタフェースコード アクチュエータ	D32
インタフェースコード モータイン	70AA 70AB
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠