

モータ折り返しキット  
EAMM-U-87-T46-87A-147  
製品番号: 8126170

FESTO



データシート

| 特徴                 | 値                      |
|--------------------|------------------------|
| サイズ                | 87                     |
| 中心間距離              | 147 mm                 |
| 取付位置               | 任意                     |
| ギア比                | 1:1                    |
| 最高回転数              | 3000 1/min             |
| LABS 認証            | VDMA24364-ゾーン III      |
| 保管温度               | -20 °C...60 °C         |
| 相対湿度               | 0 ~ 95%                |
| 保護等級               | IP40                   |
| 周囲温度               | 0 °C...50 °C           |
| 負荷慣性モーメント          | 41.2 kgmm <sup>2</sup> |
| アイドリング駆動トルク        | 0.22 Nm                |
| 伝達トルク              | 3 Nm                   |
| 製品質量               | 1256 g                 |
| インタフェースコード アクチュエータ | T46                    |
| インタフェースコード モータイン   | 87A                    |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS準拠                 |