

固定ブラケット
CAFM-D4-W
製品番号: 8127358

FESTO



データシート

特徴	値
幅	216mm
高さ	97mm
長さ	345mm
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 °C...70 °C
周囲温度	0 °C...40 °C
製品質量	749 g
取付方法	ねじ留め
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: 取付ブラケット	鋼製パウダーコーティング