

アングルキット
EHAM-AK-L9-120-L9-120-ML
製品番号: 8128208

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	120
取付位置	左
構造	標準仕様
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 °C...80 °C
製品質量	5313 g
取付方法	取付穴とねじ付
インタフェースコード ベーシック	L9-120
インタフェースコード デザイン	L9-120
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: アダプタプレート	アルミ, アルマイト処理
材質: ねじ	鋼, ニッケルめっき
材質 センタリングエレメント	ステンレス