

アングルキット  
EHAM-AK-L9-160-L9-120-MR  
製品番号: 8128212

FESTO



データシート

| 特徴               | 値              |
|------------------|----------------|
| サイズ              | 160            |
| 取付位置             | 右              |
| 構造               | 標準仕様           |
| 耐食性クラス KBK       | 0 - 耐腐食性なし     |
| LABS 認証          | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度             | -10 °C...80 °C |
| 製品質量             | 6005 g         |
| 取付方法             | 取付穴とねじ付        |
| インタフェースコード ベーシック | L9-160         |
| インタフェースコード デザイン  | L9-120         |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠         |
| 材質: アダプタプレート     | アルミ, アルマイト処理   |
| 材質: ねじ           | 鋼, ニッケルめっき     |
| 材質 センタリングエレメント   | ステンレス          |