

ブラケット
VMPA2-FTI
製品番号: 8129128

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	20
取付位置	任意
発注単位	10
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa -13.05 psi...145 psi
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...40 °C
流体温度	-5 °C...60 °C
周囲温度	-5 °C...60 °C
製品質量	0.12 g
取付方法	クランプ
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 リテーナ	POM