

フローコントロール-SET
VMPA2-FT-NW0.3-1.7
製品番号: 8129130

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	スロットル機能
エア接続ポート 1	サブベース
取付方法	クランプ
制御流れの標準流量	3.5 L/min...115 L/min
使用圧力	-0.09 bar...1 bar
作動圧力	-0.09 bar...1 bar
周囲温度	-5 °C...60 °C
サイズ	20
呼び径	0.3 mm...1.7 mm
取付位置	任意
発注単位	2
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...40 °C
流体温度	-5 °C...60 °C
製品質量	0.7 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 リテーナ	POM
材質: 中空ボルト	鍛造アルミ合金