

ポジションインジケータ
SASF-S2-B-V-A20
製品番号: 8140395

FESTO



データシート

特徴	値
回転角度の設定範囲	0 deg...360 deg
追加機能	調整可能な作動フラグ
寸法 幅 x 長さ x 高さ	φ65x48.5
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-25 °C...70 °C
製品質量	96 g
取付方法	VDI/VDE 3845準拠
ハウジングのカラー	黒
材料に関する注意事項	RoHS準拠
スペーサーエレメントの素材	PA
材質 ハウジング	PA PP ステンレス
材質: ねじ	ステンレス