


サイレンサ  
UO-M5  
製品番号: 8141085

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
構造	サイレンサ オープン
使用圧力	0 MPa...0.8 MPa
作動圧力	0 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	0.5 g
空気圧接続	M5
材質: クッションインサート	PE
ねじ付トラニオン材質	PE
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠