

ブランキングプラグ B-M5-F1A

製品番号: 8142288

FESTO



データシート

特徴	値
発注単位	10
バリエーション	銅, 亜鉛, またはニッケルを主成分とする金属は使用できません。ただし鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルメッキされた表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です。
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス6
定格締付トルク	1.5 Nm
定格締付トルクに対する許容	-30%
製品質量	1 g
取付方法	内六角穴 SW2.5
エア接続ポート 1	雄ねじM5
材料に関する注意事項	RoHS準拠
ブランキングプラグ材質	鋼, ニッケルめっき
Oリング材質	ステンレス NBR