

異径ニップル  
NPFC-RS-G14-G18-MF  
製品番号: 8142594

FESTO



データシート

| 特徴                | 値                             |
|-------------------|-------------------------------|
| 材質: ねじ継手          | 真鍮, ニッケルめっき                   |
| 発注単位              | 10                            |
| 作動圧力              | -0.95 bar...10 bar            |
| 作動流体              | ISO 8573-1:2010 [-:~:]準拠の圧縮空気 |
| 耐食性クラス KBK        | 1 - 低耐腐食性                     |
| LABS 認証           | VDMA24364-B2-L                |
| 周囲温度              | -10 °C...60 °C                |
| 定格締め付けトルク 空気圧接続部1 | 9.05 Nm                       |
| 定格締め付けトルクに対する許容   | ±20%                          |
| 製品質量              | 11.11 g                       |
| エア接続ポート 1         | G1/4                          |
| 空気圧接続 2           | G1/8                          |
| マテリアルに関する注意事項     | RoHS準拠                        |
| 材質 シール            | PVC                           |