


ソレノイドコイル
VACF-B-R1-1L
製品番号: 8150875

FESTO



データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
規格準拠	IEC 61010-1 ISO 20401
信号ステータス表示	LED
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	H
エナメル線の絶縁等級	H
コイル特性値	24V DC: 3.4W
許容電圧変動	+/- 10 %
認証	c UL us - 認定 (OL)
証明書発行機関	UL MH18122
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 °C...50 °C
保護等級	IP65
周囲温度	-20 °C...50 °C
製品質量	49 g
電気ポート 1, 接続種類	プラグ
電気ポート 1, 接続方式	M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
電気ポート 1, 芯数	4
電気ポート 1, 取付方法	ねじ式ロック
取付方法	ローレットナット付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	PA 銅
ソレノイドコイル材質	銅 銅 熱可塑性の
巻き上げ材質	銅