

プラグネジ
NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E
製品番号: 8151589

FESTO



データシート

特徴	値
周囲温度	-40 °C...75 °C
保護等級	IP66 IP68
保護等級に関する注記	IP68, 5barで30分
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ATEXカテゴリ ダスト	II 2D
防爆保護タイプ ガス	Ex eb IIC Gb
防爆保護タイプ ダスト	Ex tb IIIC Db
防爆周囲温度	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb(IEC-EX)
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU防爆指令 (ATEX) に基づく EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
サイズ	M20x1.5
色	黒
材質: ケーブルコネクタ	PA
材質 シール	EPDM
製品質量	5 g
発注単位	1
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠