

プラグネジ NETC-P-M20-PBK-T14

製品番号: 8151591

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|-----------------|---------------------------|
| 周囲温度 | -40 °C...100 °C |
| 保護等級 | IP66 IP68 |
| 保護等級に関する注記 | IP68, 5barで30分 |
| CEマーク(適合性宣言を参照) | EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| サイズ | M20x1.5 |
| 色 | 黒 |
| 材質: ケーブルコネクタ | PA |
| 材質 シール | EPDM |
| 製品質量 | 2 g |
| 発注単位 | 1 |
| LABS 認証 | VDMA24364-ゾーン III |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |