

接続セット
DADG-AK-G8-16-10
製品番号: 8152380

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	16
ストローク	10 mm
使用圧力	0.1 MPa...0.8 MPa 14.5 psi...116 psi
作動圧力	1 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
許容締付トルク	1.5 Nm ± 10%
許容締付トルク 空気圧接続 1	0.7 Nm
製品質量	12.9 g
空気圧接続	M5
材質 アダプタ	エポキシ樹脂
材質 シール	NBR
材質: ねじ	鋼, コーティング