

シールリング
OL-1
製品番号: 8153156

FESTO



データシート

特徴	値
規格ベース	ISO 16030
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 °C...100 °C
RTの手締め	はい
定格締付トルク	23 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	1.09 g
空気圧接続	G1
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ストップ	アルミ
材質 シール	HNBR