

プラスチックチューブ
PUN-H-F-16X2,5-RT
製品番号: 8153420

FESTO



データシート

特徴	値
外径	16 mm
流量に応じた曲げ半径	88 mm
内径	11 mm
最小曲げ半径	38 mm
使用に関する注記	チューブ, プリントなし TPE-U エーテルベース
チューブ特性	ケーブルベア
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
温度依存性使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
作動電圧の情報	水: 流体温度による使用圧力, 図参照, 最大 0.3MPa(0 ~ 60°C)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
材料の耐火試験	UL94 HB
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可
食品産業における適合性	適合性宣言を参照
周囲温度	-35 °C...60 °C
長さあたりの製品質量	0.122 kg/m
空気圧接続	プラグコネクタ外径16mm用
色	赤
ショア硬さ	D 52 +/-3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	TPE-U(PU)