

操作ユニット  
CDPX-X-B-W-4  
製品番号: 8155213

FESTO



データシート

| 特徴                  | 値                                       |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 幅                   | 147 mm                                  |
| ねじ込み深さ              | 29 mm                                   |
| 高さ                  | 107 mm                                  |
| 長さ                  | 34 mm                                   |
| 最高パネルフロント強度         | 5 mm                                    |
| リアルタイムクロック          | はい                                      |
| リアルタイムクロック偏差        | < 100ppm 25°C時                          |
| 色の数                 | 64 k                                    |
| 表示                  | バックライト付                                 |
| ディスプレイの種類           | TFTカラー                                  |
| 表示特性                | タッチスクリーン                                |
| 表示サイズ               | 4.3インチ                                  |
| バックアップバッテリー         | スーパーキャパシタ                               |
| 作動電圧範囲 DC           | 10 V...32 V                             |
| ディスプレイの分解能          | 480x272ピクセル                             |
| 定格動作電圧 DC           | 24 V                                    |
| 定格作動電圧時の消費電流        | 0.25A                                   |
| 認証                  | c UL us - Listed (OL)                   |
| CEマーク (適合性宣言を参照)    | EU-EMC指令準拠<br>EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK 電磁環境適合性(EMC) 規定<br>UK RoHS指令に準拠      |
| LABS 認証             | VDMA24364-ゾーン III                       |
| 保管温度                | -20 °C...70 °C                          |
| 相対湿度                | 5 ~ 85 %<br>凝縮なし                        |
| 保護等級                | IP20<br>IP66                            |
| 保護等級に関する注記          | IP20背面<br>IP66前面                        |
| 周囲温度                | 0 °C...50 °C                            |
| 周囲温度の情報             | 垂直方向に組み込む場合                             |
| 製品質量                | 400 g                                   |

| 特徴                          | 値               |
|-----------------------------|-----------------|
| 追加機能                        | 通信機能 RS232      |
| 取付方法                        | フロントパネル取付       |
| マテリアルに関する注意事項               | RoHS準拠          |
| Ethernetインタフェース, 接続方式       | ソケット            |
| Ethernetインタフェース, 接続システム     | RJ45            |
| Ethernetインタフェース, 極数/絶縁ケーブル数 | 8               |
| Ethernet インタフェース, 伝送速度      | 10/100Mbit/s    |
| Ethernetインタフェース, 機能         | プログラミング         |
| USBインタフェース, 機能              | ファイル転送          |
| USB インタフェース, 接続種類           | ソケット            |
| USBインタフェース, 接続システム          | USB 2.0, タイプA   |
| プログラミングソフトウェア               | Designer Studio |
| CPU データ                     | 256 MB RAM      |