

電源ユニット
CACN-H-1-PE-EX2
製品番号: 8155227

FESTO



データシート

特徴	値
寸法 幅 x 長さ x 高さ	28mm x 80mm x 120mm
取付位置	Hレール上: 水平/任意
短絡抵抗	はい
極性保護	はい
状態表示	LED (ステータス)
作動電圧範囲 DC	18 V...32 V
標準出力電圧 DC	54 V
呼び出力電流	2 A
消費電流	DC 24Vで2.0A
電源サプライ, 接続システム	ソケットコネクタ, 3ピン
認証	RCMマーク c UL us - Listed (OL)
EU 域外時の EX 保護認証	クラス I, グループ 2 (US)
証明書発行機関	UL E239998
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
防爆	クラス I, グループ 2 (US)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-30 °C...80 °C
相対湿度	5 ~ 85 % 凝縮なし
保護等級	IP20
保護等級に関する注記	IEC 60529に準拠
周囲温度	-20 °C...55 °C
製品質量	350 g
Fieldbusインタフェース, 接続システム	プッシュ
取付方法	Hレール付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠