


ショックアブソーバホルダ
DADP-ES-G8-12
製品番号: 8159234

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	12
取付位置	任意
構造	ストッパレバー
許容衝突速度	0.8 m/s
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-C1-L
周囲温度	0 °C...60 °C
最大停止力	500 N
許容締付トルク	2.9 Nm ±20%
製品質量	149 g
取付方法	貫通穴およびセンタリングスリーブ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: レバー	鍛造アルミ合金
材質: ねじ	鋼, 亜鉛めっき