

# 接続セット DADG-AK-G8-20-200

製品番号: 8159882

FESTO



## データシート

| 特徴              | 値                                       |
|-----------------|---|
| サイズ             | 20                                      |
| ストローク           | 200 mm                                  |
| 使用圧力            | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>14.5 psi...116 psi |
| 作動圧力            | 1 bar...8 bar                           |
| 作動流体            | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気          |
| 耐食性クラス KBK      | 1 - 低耐腐食性                               |
| LABS 認証         | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 周囲温度            | -10 °C...60 °C                          |
| 許容締付トルク         | 3 Nm<br>± 10%                           |
| 許容締付トルク 空気圧接続 1 | 3 Nm                                    |
| 製品質量            | 80.2 g                                  |
| 空気圧接続           | G1/8                                    |
| 材質 アダプタ         | エポキシ樹脂                                  |
| 材質 シール          | FPM                                     |
| 材質: ねじ          | 鋼, コーティング                               |