

ショックアブソーバ
DYEF-G8-M4-Y1F
製品番号: 8160234

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	M4
ストローク	1.7 mm
クッション	固定クッションリング/プレート 両側, メタル製固定ストッパ付
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	0.8 m/s
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
クッション長さ	1.7 mm
許容締付トルク	0.5 Nm
ストロークあたりの吸収エネルギー	0.005 J
製品質量	4.5 g
取付方法	ネジ付スリーブ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	ステンレス