

サブベース  
VMPA-FB-AP-1-EMG-P5  
製品番号: 8161057

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                  |
|---------------|------------------------------------|
| 幅             | 42 mm                              |
| 長さ            | 107.3 mm                           |
| グリッド寸法        | 41 mm                              |
| 最大バルブ連数       | 4                                  |
| 使用圧力          | -0.09 MPa...1 MPa                  |
| 作動圧力          | -0.9 bar...10 bar                  |
| 制御圧力          | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar |
| 耐食性クラス KBK    | 0 - 耐腐食性なし                         |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III                  |
| 保管温度          | -20 °C...60 °C                     |
| 周囲温度          | -5 °C...50 °C                      |
| 製品質量          | 175 g                              |
| エア接続ポート 1     | G1/4                               |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                             |
| 材質 サブベース      | アルミダイキャスト                          |