

# ショックアブソーバ DYSD-Q11-8-8-Y1F-S-Y14

製品番号: 8161524

FESTO



## データシート

特徴	値
サイズ	8
ストローク	8 mm
クッション	自動調整型
取付位置	任意
位置検出	なし
許容衝突速度	1 m/s
室温時のリセット時間	0.2 s
機能	プッシング 単動式
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 °C...60 °C
クッション長さ	8 mm
最大停止力	500 N
ストロークあたりの吸収エネルギー	4 J
時間あたりの最大エネルギー消費	18000 J
最大残存エネルギー	0.02 J
復元力	18 N
最小挿入力	60 N
製品質量	40 g
取付方法	ロックナット付
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	ステンレス
材質ピストンロッド	高合金鋼
材質: ナット	鋼, 亜鉛めっき