

2山ナックル CRSG-M4

製品番号: 8165295

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	M4
取付位置	任意
規格ベース	ISO 8140
規格準拠	DIN 71752
ねじ式コネクタ	雌ねじ M4
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-40 °C...150 °C
製品質量	8 g
材質 ロッドクレビス	ステンレス
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ボルト材質	高合金鋼
材質: ナット	ステンレス
ヒューズ材質	ステンレス