

カートリッジ  
NPQX-D-PC12-Q8-P10  
製品番号: 8174168

FESTO



データシート

| 特徴             | 値                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| サイズ            | 標準                                                                |
| 呼び径            | 6 mm                                                              |
| チューブ挿入深さ       | 15.2 mm                                                           |
| ねじ付トラニオンのシール方法 | Oリング                                                              |
| 取付位置           | 任意                                                                |
| 形状             | ストレート形                                                            |
| 発注単位           | 10                                                                |
| 構造             | Push-Pull方式                                                       |
| 使用圧力           | -0.095 MPa...1 MPa<br>-13.775 psi...145 psi                       |
| 作動圧力           | -0.95 bar...10 bar                                                |
| 全温度範囲の使用圧力     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス                           |
| 使用流体/制御流体の情報   | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                                           |
| 耐食性クラス KBK     | 3 - 高度の耐腐食性                                                       |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| 周囲温度           | -10 °C...60 °C                                                    |
| 製品質量           | 0.92 g                                                            |
| 取付方法           | 固定クランプ付                                                           |
| エア接続ポート 1      | カートリッジ 12mm                                                       |
| 空気圧接続 2        | チューブ 外径8mm用                                                       |
| 色 リリースリング      | 青                                                                 |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                                                            |
| 材質 ハウジング       | 強化 PA                                                             |
| リリースリング材質      | POM                                                               |
| Oリング材質         | HNBR                                                              |
| チューブシール材質      | HNBR                                                              |
| チューブ止め具材質      | ステンレス                                                             |