

サービスユニット
MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-WP-F1A-B
製品番号: 8176521

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	4
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
圧力インジケータ	圧力計付
使用圧力	0.1 MPa...1 MPa 14.5 psi...145 psi
作動圧力	1 bar...10 bar
排気圧力 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)時の標準流量	1400 L/min
標準公称流量(DIN 1343)	1500 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	エステル油との適合性は不明です
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外銅に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
保管温度	-5 °C...50 °C
流体温度	-5 °C...50 °C
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	470 g
取付方法	インライン 取付ブラケット付 アクセサリ付 オプション:
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠