

サービスユニット

MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-A8-WP-F1A-B

FESTO

製品番号: 8176525



データシート

| 特徴 | 値 |
|---|--|
| サイズ | 4 |
| シリーズ | MS |
| 取付位置 | 垂直 ±5° |
| 圧カインジケータ | G1/8準備 |
| 使用圧力 | 0.1 MPa...1 MPa 14.5 psi...145 psi |
| 作動圧力 | 1 bar...10 bar |
| 排気圧力 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)時の標準流量 | 1400 L/min |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 1500 L/min |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | エステル油との適合性は不明です |
| 耐食性クラス KBK | 1 - 低耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外 |
| 保管温度 | -5 °C...50 °C |
| 流体温度 | -5 °C...50 °C |
| 周囲温度 | -5 °C...50 °C |
| 製品質量 | 470 g |
| 取付方法 | インライン 取付ブラケット付 アクセサリ付 オプション: |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |