

モジュールコネクタ
MS4-MV1-F1A
製品番号: 8176695

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	4
シリーズ	MS
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
流体温度	-10 °C...60 °C
製品質量	36 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 モジュールコネクタ	POM ステンレス
材質: ねじ	ステンレス