

排気カバー
VABD-D3-L-GN14
製品番号: 8177960

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
使用圧力	0 MPa...1 MPa
作動圧力	0 bar...10 bar
防爆	ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:::] 準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP54
周囲温度	-50 °C...60 °C
製品質量	3.8 g
取付方法	ねじ込み式 雄ネジ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
排気ねじ材質	HP PA 12