

サブベース  
VABS-K3-16S-20-N18-P  
製品番号: 8186872

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                     |
|---------------|-----------------------|
| サイズ           | 16                    |
| 呼び径           | 2 mm                  |
| バルブサイズ        | 16 mm                 |
| 流体コネクタ        | 雌ねじ1/8NPT             |
| 取付位置          | 任意                    |
| 構造            | 接続方向, 側面              |
| 最大バルブ連数       | 1                     |
| 流れ方向          | リバーシブル                |
| 作動流体          | 液体の媒体<br>気体メディア       |
| 使用流体/制御流体の情報  | 流体が接触する材質の耐性にご注意ください。 |
| 耐食性クラス KBK    | 0 - 耐腐食性なし            |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III     |
| 保管温度          | -20 °C...70 °C        |
| 食品産業における適合性   | 拡張マテリアル情報をご参照ください。    |
| 流体温度          | 0 °C...50 °C          |
| 周囲温度          | 0 °C...50 °C          |
| バルブ取付の最大締付トルク | 0.3 Nm                |
| コネクタの最大締付トルク  | 7 Nm                  |
| 許容締付トルク       | 0.6 Nm                |
| 製品質量          | 26 g                  |
| 取付方法 サブプレート   | 取付穴付                  |
| 取付方法 バルブ      | 雌ねじ付                  |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                |
| 材質 サブベース      | PEEK                  |