


マニホールド VABX-A-P-BV-BH-B

製品番号: 8188463

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	2
グリッド寸法	12.55 mm
耐振性	FN 942017-4およびEN 60068-2-6準拠の重大度2の輸送アプリケーションテスト
耐衝撃性	FN942017-5およびEN60068-2-27準拠の重要度2の耐衝撃テスト
内蔵機能	電気マニホールドモジュール付
最大バルブ連数	1
流れ方向	リバーシブル
バルブコイルの最大数	2
互換性	バルブターミナル, VTUX-A-P
真空中最適	はい
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量	690 L/min
寸法 幅 x 長さ x 高さ	12.55mm x 104.3mm x 43.1mm
汚染度	2
認証	RCMマーク
KC マーク	KC-EMV
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	5 - 95%
保護等級	IP65
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	36.2 g
電気制御	マルチピン
取付方法 サブプレート	取付穴付
取付方法	タイロッド
空気圧接続 2	カートリッジ 12mm用
空気圧接続 4	カートリッジ 12mm用
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	強化 PA

特徴	値
材質 シール	NBR
材質 クリップ	ステンレス
材質: ナット	ステンレス