

ブレーキ抵抗 CACR-LE2-6-W60-V

製品番号: 8189339

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	自由対流 垂直
380Vのときの制動抵抗のパルスエネルギー	2000 Ws
780Vのときの制動抵抗のパルスエネルギー	2000 Ws
35% ED(スイッチオン時間)および20°C時の出力	180 W
ブレーキ抵抗の定格出力	60 W
380Vのときの制動抵抗器の定格出力	60 W
780Vのときの制動抵抗器の定格出力	60 W
抵抗値	6 Ohm
認証	c UL us - 認定 (OL)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
最高表面温度	250 °C
表面温度について	公称電力での表示、公称電力50%での表示: 165 °C
保護等級	IP54
周囲温度	-40 °C...40 °C
製品質量	150 g
取付方法	取付穴付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠