

セパレータ
VABD-XA-12-P2
製品番号: 8191737

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---------------------------------|
| サイズ | 12 |
| 圧力ゾーン分離 | チャンネル 3 および 5 |
| 発注単位 | 2 |
| 使用圧力 | -0.1 MPa...0.7 MPa |
| 作動圧力 | -1 bar...7 bar |
| 真空中最適 | はい |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -20 °C...70 °C |
| 製品質量 | 0.5 g |
| 取付方法 | 手動で押し込み可能 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質 シール | HNBR |
| 材質ハウジング | 強化 PA |