排気プレート
VABF-XA-12-M1-C

製品番号: 8191741



データシート

特徴	値
発注単位	1
互換性	バルブターミナル, VTUX-A-P バルブターミナル, VTUX-A-S
バースト圧	17 bar
使用圧力	-0.1 MPa...0.7 MPa
作動圧力	-1 bar...7 bar
真空に最適	いいえ
標準流量(DIN 1343)	5200 L/min
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...70 °C
ノイズレベル	95 dB(A)
1mの距離時の騒音レベル	106 dB(A)
製品質量	24.9 g
取付方法	はめ込み式
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	強化 PA
材質: サイレンサ	PE