

ブランキングプラグ NPQX-P-PC10

製品番号: 8191749

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---|
| サイズ | 標準 |
| 取付位置 | 任意 |
| 発注単位 | 10 |
| 使用圧力 | -0.1 MPa...1 MPa -14.5 psi...145 psi |
| 作動圧力 | -1 bar...10 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 3 - 高度の耐腐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -10 °C...60 °C |
| 製品質量 | 1 g |
| 取付方法 | 固定クランプ付 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| ブランキングプラグ材質 | 強化PA |
| Oリング材質 | HNBR |