

ブランキングプラグ
NPQX-P-PC12
製品番号: 8191750

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
取付位置	任意
発注単位	10
使用圧力	-0.1 MPa...1 MPa -14.5 psi...145 psi
作動圧力	-1 bar...10 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	0.8 g
取付方法	固定クランプ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ブランキングプラグ材質	強化PA
Oリング材質	HNBR