

カップリング  
EAMD-67-96-32-32X32-U  
製品番号: 8197587

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                     |
|---------------|-----------------------|
| 保持部径 1        | 32 mm                 |
| ホルダー直径 2      | 32 mm                 |
| サイズ           | 67                    |
| 呼び長さ          | 96 mm                 |
| 取付位置          | 任意                    |
| 最高回転数         | 4500 1/min            |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L        |
| 保管温度          | -25 °C...60 °C        |
| 相対湿度          | 0 ~ 95%               |
| 周囲温度          | -25 °C...60 °C        |
| 負荷慣性モーメント     | 886 kgmm <sup>2</sup> |
| 伝達トルク         | 145 Nm                |
| 製品質量          | 1636 g                |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                |