

ドライブシャフト
DARF-Q13-20
製品番号: 8200999

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	20
取付位置	任意
適用ピストン径	サイズ20
構造	ドライブシャフト
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-C1-L
リチウムイオン電池製造への適合性	Cu/Zn/Niの値が低い電池の製造に適している (F1a)
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス9
保管温度	-20 °C...60 °C
周囲温度	0 °C...60 °C
最大曲げモーメント	5 Nm
最大アキシャル荷重 (静的)	350 N
製品質量	93 g
取付方法	貫通穴およびセンタリングスリーブ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
シャフトアダプタ材質	焼戻し鋼