

チューブ
PUN-H-1/2-TSW-150-CB
製品番号: 8203981

FESTO



データシート

特徴	値
外径 インチ	1/2
流量に応じた曲げ半径	0.204 feet
最小曲げ半径	0.075 feet
使用に関する注記	TPE-U エーテルベース
チューブ特性	ケーブルペア
温度依存性の使用圧力	-14.4 psi...145 psi
作動電圧の情報	水: 流体温度による使用圧力, 図参照, 最大 0.3MPa(0 ~ 60°C)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
材料の耐火試験	UL94 HB
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
クリーンルーム等級	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1 準拠に則った評価不可
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-31 °F...145 °F
長さあたりの製品質量	9.46 oz/ft
空気圧接続	プラグコネクタ外径1/2インチ用
色	半透明の黒
ショア硬さ	D 52 +/-3
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質: チューブ	TPE-U(PU)