

アダプタプレート
OAMC-PA-G14-4
製品番号: 8205196

FESTO



データシート

特徴	値
材質: 取付ブラケット	アルマイト処理されたアルミニウム
取付位置	任意
構造	サブベース
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:~:] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
許容締付トルク	1 Nm
製品質量	215 g
取付方法	ねじによる直接取付
サクシオンカップマウント	雌ねじ G1/4
サクシオンカップアタッチメント、数量	4
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質 シール	NBR
材質: プレート	鍛造アルミ合金, アルマイト