

真空パッドホルダ
VAL-3/8-80-F1A
製品番号: 8210510

FESTO



データシート

特徴	値
高さ補正 サクションカップホルダ	80 mm
取付位置	任意
構造	真空ポート 上
作動圧力	-0.95 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
リチウムイオン電池製造への適合性	Cu/Zn/Niの値が低い電池の製造に適している (F1a)
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	275 g
取付方法	雄ねじ M25x1.5
サクションカップマウント	雌ねじ G3/8
真空接続	雌ねじ G3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミ
材質 リテーナ	アルミ POM ステンレス