

丸形シリンダ
DPRA-N-3/4"-1-SNGP4-N
製品番号: 8217836

FESTO



データシート

特徴	値
ストローク	1 in
ピストン径	3/4インチ
ロッド先端ねじ	1/4-28 UNF-2A
クッション	クッションなし
取付位置	任意
ピストンロッドエンド	雄ねじ
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	なし
回転防止/ガイド	円形ピストンロッド
作動圧力	9.99 psi...150 psi
機能	単動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-40 °F...300 °F
製品質量	0.2 lb
空気圧接続	NPT1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
材質: シリンダチューブ	ステンレス